



936552509

**Integro - comutador lustre, branco**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

10 A

**Tensão**

Tensão nominal

250 V

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Identificação**

Sistema de montagem

Elemento básico com placa de cobertura central

**Conectividade**

Tipo de montagem

Instalação de embutir  
Montagem por parafuso

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)

2

**Dimensões**

Dimensões	55.50 x 55.50 mm
Profundidade da montagem	10 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP

IP20

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando

Tecla dupla

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal

10 A

**Textos**

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Iluminação	Sem iluminação (não é possível iluminar)
Modo de comutação	Série

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs

Sim