




11372089

Centrd. met knop voor draai-dimmer/potmeter, berker R.1/R.3/R.8, pw

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	58,10 mm
Breedte	58,10 mm
Diepte	10 mm
Diameter as	4 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

afdruk	Centraalplaat zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

Geschikt voor

Serie berker R.x	
------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja