



11372089

**R.1/R.3 Płytkę czoł. pokręt. do ściemniacza obrotowego biały**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość 58,10 mm

Szerokość 58,10 mm

Głębokość 10 mm

Oś średnicy 4 mm

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Sprzęt**

Przeziernik / kontrolka Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Nadaje się do wyższej klasy IP IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

**Dodatkowe informacje**

Nadruk Płytkę czołowa centralny bez nadruku

Montaż Do mocowania śrubowego

**Odpowiednie do**

R. x

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak