




11372089

Centrd. met knop voor draai-dimmer/potmeter, berker R.1/R.3/R.8, pw

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	58,10 mm
Breedte	58,10 mm
Diepte	10 mm
Diameter as	4 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

Opdruk	Centraalplaat zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

Geschikt voor

R.x	
-----	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja