




11372089

**Poklopac za okretni dimer, R.1/R.3, polarna bijela sjajna**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Kontrolni/radni element | Dodirni i okretni prekidač |
|-------------------------|----------------------------|

**Materijali**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Boja            | Polarna bijela |
| RAL kod         | 9010           |
| Obrada površine | Sjajno         |
| Materijal       | Termoplastika  |
| Obrada          | Neobrađeno     |

**Dimenzije**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Visina          | 58,10 mm |
| Širina          | 58,10 mm |
| Dubina          | 10 mm    |
| Promjer osovine | 4 mm     |

**Povezivost**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

**Oprema**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Ne |
|-----------------------------------|----|

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Sigurnost**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20                                       |
| Koristi se u višoj IP klasi   | IP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje |

**Tekst**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Otisak            | Centralna ploča bez otiska |
| Način instalacije | Za pričvršćivanje vijcima  |

**Pogodno za**

|     |  |
|-----|--|
| R.x |  |
|-----|--|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |