




11372089

Poklopac za okretni dimer, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dodirni i okretni prekidač
-------------------------	----------------------------

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	58,10 mm
Širina	58,10 mm
Dubina	10 mm
Promjer osovine	4 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Otisak	Centralna ploča bez otiska
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima

Pogodno za

Berker R.x	
------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da