



11372089

Centrumbricka med vred dimmer, R.x, Plast, Vit

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Material

Färg Vit
RAL-kod 9010
Ytbehandling Blank
Material Termoplast
Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 58,10 mm
Bredd 58,10 mm
Djup 10 mm
Axel diameter 4 mm

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag Nej

Tillbehör

Har märksfält Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20
Användbar i högre IP-klasser IP44 i kombination med tätningssats

Text

Präglad Centrumbricka utan märkning
Utförande För skruvfästning

Hållbarhet

Halogenfri Ja
REACH-SVHC fri Ja
RoHS-överensstämmelse Ja