



11372089

Накладка для поворотного диммера, пол.білизна, R.1/R.3

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Натискний і поворотний перемикач

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 58,10 mm

Ширина 58,10 mm

Глибина 10 mm

Вісь діаметра 4 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Використовується в більш високому класі IP IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

Тексти

Відбиток Центральна пластина без відбитка

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Сумісний із

R.x

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так