



11372079

R.1/R.3 - botão controlo veloc., branco

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	58,30 mm
Largura	58,30 mm
Profundidade	18,90 mm
Eixo de diâmetro	4 mm

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Textos**

Impressão	Com símbolo de curva impresso
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

**Adequado para**

Berker R.x

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim