



VZ040M

Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	51 mm
Šířka klíče v mm	46 mm
Délka závitu	10 mm

Připojení

Rozsah upínání	19 - 28 mm
----------------	------------

Materiál

Materiál	Polyamid (PA) Termoplast
Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Neošetřený

Bezpečnost

Odolnost proti nárazu	Ano
Stupeň krytí IP	IP65

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 100 °C
------------------	--------------

Vybavení

Velikost metrického závitu	0 - 40
S ochranou proti ohybu	Ano
S pojistnou maticí	Ano
Bezpečné použití ve výbušném prostředí	Ne
Stoupání závitu	1,50

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano