



VZ040M

## ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M40

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

Ύψος	51 mm
Πλάτος κλειδιού σε mm	46 mm
Μήκος σπειρώματος	10 mm

#### Σύνδεση

Εύρος σφίξιματος	19 - 28 mm
------------------	------------

#### Υλικά

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA) Θερμοπλαστικό
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση	Ναι
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 100 °C
-------------------------	--------------

#### Εξοπλισμός

Μέγεθος σπειρώματος μετρικό	0 - 40
Με προστασία κάμψης	Ναι
Με παξιμάδι	Ναι
Ασφαλής χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα	Όχι
Βήμα σπειρώματος	1,50

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι