



HXA024H

Contacto auxiliar de defecto para interruptores x160-P160-P250-P630,1 NA + 1 NC

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	3 A
Corriente nominal 230 V AC15	3 A

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Quickconnect
Tipo de montaje	Montaje por clic

Conexión

Tipo de contactos	1NA + 1NC
Sección transversal de conductor flexible	0.5 - 1.25 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	0.5 - 1.25 mm ²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	250 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	1500 V
Tipo de alimentación de tensión	CA/CC

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	3 W
--	-----

Equipo

Número de contactos INV	0
Número de contactos NC	1

Seguridad

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----