



HXA024H

Contatto allarme AL 1 NA + 1 NC 250V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, P630

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	3 A
Corrente nominale 230 V AC15	3 A

Connettività

Tipo di connessione	QuickConnect
Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a scatto

Connessione

Tipo di contatto	1NC+1NO
Sezione conduttore flessibile	0.5 - 1.25 mm ²
Sezione conduttore rigido	0.5 - 1.25 mm ²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	250 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	1500 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC

Potenza

Potenza dissipata totale	3 W
--------------------------	-----

Equipaggiamento

Numero di contatti INV	0
Numero di contatti NC	1

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
-----------------------------------------	------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si