




HXA024H

AL triphulpcontact h3+, 1NO+1NC 250 VAC

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	3 A
Nominale stroom 230 V AC15	3 A

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	quickconnect
Aansluitwijze	Klik montage

Aansluiting

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 1.25 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 1.25 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	250 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	1500 V
Type voeding	AC/DC

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3 W
----------------------------------	-----

Samenstelling

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP4X
--	------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja