




HXA024H

Cont. alarme 1NA/NF x160/P630

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	3 A
Corrente nominal 230 V AC15	3 A

Conetividade

Tipo de ligações	QuickConnect
Tipo de montagem	Montagem de clique

Conexão

Tipo de contactos	1NF+1NA
Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 1.25 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 1.25 mm ²

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	250 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	1500 V
Tipo de alimentação de tensão	AC/DC

Potência

Potência total dissipada em IN	3 W
--------------------------------	-----

Equipamento

Número de contactos INV	0
Número de contactos NF	1

Segurança

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim