




HXA024H

Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	3 A
Nazivna struja 230 V AC15	3 A

Povezivost

Vrsta veze	quickconnect
Vrsta montaže	Uklopna montaža

Veza

Vrsta kontakata	1NC+1NO
Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 1.25 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 1.25 mm ²

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	1500 V
Vrsta napajanja	AC/DC

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	3 W
-----------------------------	-----

Oprema

Broj INV kontakata	0
Broj NC kontakata	1

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP4X
-------------------------------	------