



HXA024H

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΦ. 1NO+1NC 230V X160,250

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	3 A
Όνομαστικό ρεύμα 230 V AC15	3 A

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	quickconnect
Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

Σύνδεση

Είδος επαφών	1NC+1NO
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.5 - 1.25 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 1.25 mm ²

Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης U _i	250 V
Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U _{imp}	1500 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC/DC

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I _n	3 W
--	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών INV	0
Αριθμός επαφών NC	1

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP4X
---------------------------	------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι