



HXA024H

Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160...x/P630, 1N3+1NB, 230В

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Номінальний струм	3 А
Номінальний струм 230 В AC15	3 А

#### Підключення

Тип з'єднання	quickconnect
Тип монтажу	Кріплення на клавiші

#### Під'єднання

Тип контактів	1N3 + 1NB
Поперечний переріз гнучкого провідника	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>

#### Напруга

Номінальна напруга ізоляції U <sub>i</sub>	250 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub>	1500 V
Тип напруги живлення	AC/DC

#### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	3 W
--	-----

#### Обладнання

Кількість контактів INV	0
Кількість контактів NC	1

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

#### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так