




HXA024H

Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160...x/P630, 1N3+1NB, 230В

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	3 A
Номінальний струм 230 В AC15	3 A

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.5 - 1.25 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 1.25 mm ²

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U _i	250 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	1500 V

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	3 W
--	-----

Обладнання

Кількість контактів INV	0
Кількість контактів NC	1

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----