



VF418TG

### Golf Centralino Ip40 Da Incasso Porta Trasparente 72 Mod (4X18 Mod)

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 400 - 400 V |
|-------------------|-------------|

##### Installazione, montaggio

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Adatto per l'uso esterno | No                  |
| Montaggio su             | Montaggio a incasso |

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 63 A |
|-------------------|------|

##### Equipaggiamento

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Numero di guide DIN            | 4  |
| Numero di file                 | 4  |
| Numero di sezioni in larghezza | 1  |
| Con serratura                  | No |
| Con morsettiera di neutro      | No |

##### Numero di moduli

|                  |    |
|------------------|----|
| Numero di moduli | 72 |
|------------------|----|

##### Funzioni

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Con ingressi per tubi | Si |
|-----------------------|----|

##### Serie

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Altezza                       | 688 mm   |
| Larghezza                     | 460 mm   |
| Profondità                    | 97,50 mm |
| Altezza della parte incassata | 652 mm   |
| Larghezza di montaggio        | 426 mm   |

##### Porta / coperchio

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1 |
| Numero di serrature                  | 0 |

##### Serie

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Profondità di installazione  | 72 mm |
| Numero di unità in larghezza | 18    |

##### Porta / coperchio

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | Si |
|----------------------------|----|

##### Materiali

|            |             |
|------------|-------------|
| Materiale  | Plastica    |
| Codice RAL | 9010        |
| Colore     | Bianco puro |

##### Equipaggiamento

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con morsettiera di terra | No |
| Con piastra di montaggio | No |

##### Materiali

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Resistente agli ultravioletti | No |
|-------------------------------|----|

##### Protezione

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Classe protezione                             | Isolamento classe II                  |
| Resistenza agli urti IK                       | IK07                                  |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)       | IP40                                  |
| Tipo di bloccaggio                            | Serratura a scatto<br>Senza serratura |
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 650 °C                                |