



VF418TA

## GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4X18M

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	4
Αριθμός σειρών	4
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	72
-------------------	----

#### Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

#### Διαστάσεις

Ύψος	688 mm
Πλάτος	460 mm
Βάθος	97,50 mm
Ενσωματωμένο ύψος	652 mm

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	426 mm
---------------------	--------

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών	0
--------------------	---

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	72 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	18

#### Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Ναι
------------------	-----

#### Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

#### Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

#### Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι
-------------------------------------	-----

#### Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40

---

**Ασφάλεια**

Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	650 °C

---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----