



TYA720



## Roční spínací hodinky, 4-kanálové KNX

### Technické vlastnosti

#### Nastavení

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Podporovaný režim nastavení | ETS |
|-----------------------------|-----|

#### Napětí

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Provozní napětí nad sběrnici | 21 - 32 V |
|------------------------------|-----------|

#### Konektivita

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Se sběrnicevým systémem KNX RF | Ne |
|--------------------------------|----|

#### Vybavení

|              |   |
|--------------|---|
| Počet kanálů | 4 |
|--------------|---|

#### Rozsah dodávky

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Včetně připojení sběrnice | Ano |
|---------------------------|-----|

#### Funkce

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Rezerva chodu v letech | 5 y |
|------------------------|-----|

#### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 50 °C |
|------------------|-------------|

#### Materiál

|       |             |
|-------|-------------|
| Barva | Světle šedá |
|-------|-------------|

#### Texty

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Funkce | Simulace přítomnosti |
|--------|----------------------|

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 4 |
|--------------|---|

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|