



16281606

Bilanciere con lente ed etichetta Berker B.3/B.7 antracite opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Antracite
 Codice RAL 7021
 finitura superficiale Opaco
 Materiale Materiale termoplastico
 Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 54,90 mm
 Larghezza 55,70 mm
 Profondità 22 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
 Resistenza agli urti IK IK05

Testo

Stampa Senza stampa
 Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
 Etichettatura Con campo di scrittura
 Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
 Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
 Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
 Conformità REACH – SVHC free Sì
 Conformità ROHS Sì