



16281606

Wip met tekstv. en lens, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	54,90 mm
Breedte	55,70 mm
Diepte	22 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Tekst	Met tekstveld
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipimpulsdrukker Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

S.x/B.x	
---------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja