




16242045

Touche avec inscription « 0 », R.1/R.3, noir brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	57,80 mm
Largeur	57,80 mm
Profondeur	20 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Résistance aux chocs IK	IK05
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

Textes

Impression	Avec inscription "0"
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : bouton-poussoir de groupe, simple
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir multipôles

Adapté à

Berker R.x

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui