



16242045

Bilanciere con serigrafia "0" e lente trasparente Berker R.1/R.3 nero lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Nero
 Codice RAL 9005
 finitura superficiale Lucido
 Materiale Materiale termoplastico
 Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 57,80 mm
 Larghezza 57,80 mm
 Profondità 20 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44
 Resistenza agli urti IK IK05
 Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Testo

Stampa Con stampa "0"
 Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
 Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
 Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo
 Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore a bilanciere a più poli

Adatto per

R.x

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
 Conformità REACH - SVHC free Sì
 Conformità ROHS Sì