



16242045

R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, preto

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Materiais

Cor Preto
 Código RAL 9005
 Acabamento Brilhante
 Material Termoplástico
 Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 57,80 mm
 Largura 57,80 mm
 Profundidade 20 mm

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP44
 Resistência ao impactos IK IK05
 Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP44 em combinação com conjunto vedante

Texto

Impressão Com gravação "0"
 Modo de instalação Fixação com grampos
 Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de grupo, 1 canais
 Comutador basculante/botão de pressão Para comutadores basculantes com múltiplos polos

Adequado para

R.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
 REACh - livre de SVHC Sim
 Conformidade RoHs Sim