



16242045

**Vippa enkel, R.x, lins och 0-lägessymbol, Plast, Svart**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

Styr/manöverelement	Enkel vippa
---------------------	-------------

**Material**

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

**Dimensioner**

Höjd	57,80 mm
Bredd	57,80 mm
Djup	20 mm

**Anslutning**

Typ av montering	Klor
------------------	------

**Utrustning**

Övervakningsfönster/ljusuttag	Ja
-------------------------------	----

**Tillbehör**

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP44
Slagtålighet IK	IK05
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats

**Text**

Präglad	Med symbol "0"
Utförande	Klämfäste
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Tryckknapp	Även för KNX-applikationer: grupptryckknapp, 1-vägs
Vippa strömställare/ tryckknapp	2-polig

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja