




29511404



Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Silver, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 V
--------------	-------

Ström

Förbrukad effekt i W	2 W
----------------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

Material

Färg	Aluminium
RAL-kod	9006
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	70 mm
Bredd	70 mm
Djup	50 mm

Anslutning

Ledararea	2,50 - 2,50 mm ²
-----------	-----------------------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Belysning	Färg på lampa, kallvit, varmvit, blå, orange, röd, grön, lila (magenta) samt färgsekvens, aktiveras via tryckknapp Färgsekvens går att stoppa närsomhelst via tryckknappen
Märkning	Folie med förtryckta symboler insticksbara
Präglad	Utan symbol

Lämplig för

S.x/B.x	
---------	--