



16242089

Touche avec inscription « 0 », R.1/R.3, blanc polaire brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Matières

Couleur Blanc polaire
Code RAL 9010
Finition de la surface Brillant
Matière Thermoplastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 57,80 mm
Largeur 57,80 mm
Profondeur 20 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP44
Résistance aux chocs IK IK05
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

Textes

Impression Avec inscription "0"
Mode d'installation Fixation de borne
Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : bouton-poussoir de groupe, simple
Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir multipôles

Adapté à

Berker R.x

Durabilité

Sans halogène Oui
Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui