




16242089

Wip met opdruk "0" en lens, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	57,80 mm
Breedte	57,80 mm
Diepte	20 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

afdruk	Met opdruk "0"
Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: serie-drukknop enkelvoudig
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor meerpole schakelaars

Geschikt voor

Serie berker R.x	
------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja