




16242089

R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	57,80 mm
Largura	57,80 mm
Profundidade	20 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP44
Resistência ao impactos IK	IK05
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Textos

Impressão	Com gravação "0"
Modo de instalação	Fixação com grampos
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de grupo, 1 canais
Comutador basculante/botão de pressão	Para comutadores basculantes com múltiplos polos

Adequado para

Berker R.x	
------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim