



16242089

Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, p.bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 57,80 mm

Širina 57,80 mm

Dubina 20 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Da

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP44

Otpornost na udarce IK IK05

Koristi se u višoj IP klasi IP44 u kombinaciji sa setom za plomiranje

Tekst

Otisak Sa oznakom „0”

Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Taster Također za KNX aplikacije: Grupni taster, 1-struki

Tipka prekidača/tipka tastera Za tipke višepolnih prekidača

Pogodno za

R.x

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da