




16242089

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Γιαλιστερό

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 57,80 mm

Πλάτος 57,80 mm

Βάθος 20 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφιγκτήρα

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP44

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα "O"

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφιγκτήρα

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν πίεσης, μονό

Μπουτόν/Πλήκτρο Για πολυπολικούς διακόπτες

Κατάλληλο για

Berker R.x

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι