



EZN003



**Tijdrelais inschakelwissend 0,1 sec-10 uur 12-230 V**

**Technische karakteristieken**

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Energieverbruik in bedrijf	15 VA
Verliesvermogen bij volle belasting	2 W
Gloeï- en halogeenlamp 230 V	450 W

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	1
Soort contact	1x wissel

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Teksten**

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Functie	Funcities: inschakelvertraging, uitschakelvertraging, in-/uitschakelwissend, impulsvormend, symmetrisch knipperend, contact open/gesloten
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	58 mm

**Elektrische Stroom**

Nominale bedrijfsstroom bij AC1	8 A
---------------------------------	-----

**Uitrusting**

Aantal verbreekcontacten	0
Aantal NO contacten	0
Uitschakelvertraging	Ja
Inschakelvertraging	Ja

**Instellingen**

Tijdvertraging	0.1 S - 10 h
----------------	--------------

**Spanning**

Type voeding	AC/DC
--------------	-------

Afbeeldingen | tekeningen

