



EZN003



Tijdrelais inschakelwissend 0,1 sec-10 uur 12-230 V

Technische eigenschappen

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Vermogen

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Stroomverbruik tijdens gebruik | 15 VA |
| Verliesvermogen bij volle belasting | 2 W |
| Gloei- en halogeenlamp 230 V | 450 W |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 50 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 70 °C |

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 1 - 6 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 10 mm ² |
| Aantal contacten | 1 |
| Soort contact | 1x wissel |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|---------------|--|
| Schakelmodus | Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact |
| Functie | Functionies Functionies: opkomvertragend, afvalvertragend, in-/uitschakelwissend, impulsvormend, symmetrisch knipperend, contact open/gesloten |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Montagewijze | Voor montage op DIN-rail |

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte | 58 mm |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------------------|-----|
| Nominale bedrijfsstroom AC1 | 8 A |
|-----------------------------|-----|

Samenstelling

| | |
|--------------------------|----|
| Aantal verbreekcontacten | 0 |
| Aantal maakcontacten | 0 |
| Uitschakelvertraging | Ja |
| Inschakelvertraging | Ja |

Instellingen

| | |
|----------------|--------------|
| Tijdvertraging | 0.1 S - 10 h |
|----------------|--------------|

Spanning

| | |
|--------------|-------|
| Type voeding | AC/DC |
|--------------|-------|

Afbeeldingen | tekeningen

