



EZN003



## ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΑΦΗ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία	15 VA
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	2 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	450 W

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 70 °C

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1x αλλαγή

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

#### Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	Επαφή μεταγωγής, χρήση ως επαφή NC ή NO
Λειτουργία	Λειτουργίες: Καθυστέρηση ενεργοποίησης, καθυστέρηση απενεργοποίησης, ρύθμιση χρόνου λειτουργίας μέσω μόνιμης εντολής/ρύθμιση χρόνου λειτουργίας, διαμόρφωση παλμού, συμμετρικό flashing, εναλλαγή επαφής ανοικτή/κλειστή
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

#### Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	58 mm

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1	8 A
----------------------------	-----

#### Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NC	0
Αριθμός επαφών NO	0
Καθυστέρηση απενεργοποίησης	Ναι
Καθυστέρηση ενεργοποίησης	Ναι

#### Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	0.1 S - 10 h
---------------------	--------------

#### Τάση

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC/DC
-------------------------	-------

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

