



EZN003



**Inkopplingsswitch 1 växlande kontakt (potentialfri), 10 A - 230 V AC.**

#### Tekniska egenskaper

##### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Ström

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Strömförbrukning under drift      | 15 VA |
| Effektförlust vid full belastning | 2 W   |
| 230 V glöd- och halogenlampor     | 450 W |

##### Användningsförhållanden

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur                | -20 - 50 °C |
| Förvarings-/transporttemperatur | -40 - 70 °C |

##### Anslutning

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Area flexibel ledare | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Area solid ledare    | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Antal anslutningar   | 1                        |
| Anslutningstyp       | 1x växlande              |

##### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

##### Text

|                |                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brytare läge   | Växlande kontakt, NC eller NO                                                                                     |
| Funktion       | Funktioner: Till-/frånslagsfördröjd, framkants-/bakkants, pulsformning, blinkar symmetriskt, kontakt öppen/stängd |
| Anslutningstyp | Med skruvanslutningar                                                                                             |
| Utförande      | För montage på DIN-skena                                                                                          |

##### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 85 mm    |
| Bredd | 17,50 mm |
| Djup  | 58 mm    |

##### Elektrisk ström

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Acceptabel märkdriftström vid AC1 | 8 A |
|-----------------------------------|-----|

##### Utrustning

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Antal NC-kontakter       | 0  |
| Antal slutande kontakter | 0  |
| Frånslagsfördröjning     | Ja |
| Tillslagsfördröjning     | Ja |

##### Inställningar

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Tidsfördröjning | 0.1 S - 10 h |
|-----------------|--------------|

##### Spänning

|               |       |
|---------------|-------|
| Matarspänning | AC/DC |
|---------------|-------|

Illustrationer | teckningar

