



EZN004



Tijdrelais variabele pulsduur 0,1 sec-10 uur 12-230 V

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	15 VA
Verliesvermogen bij volle belasting	2 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	450 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²
Aantal contacten	1
Soort contact	1x wissel

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Functie	Functies: inschakelvertraging, uitschakelvertraging, in-/uitschakelwissel, impulsvormend, symmetrisch knipperend, contact open/gesloten
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	58 mm

Elektrische Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC1	8 A
---------------------------------	-----

Uitrusting

Aantal verbreekcontacten	0
Aantal NO contacten	0
Uitschakelvertraging	Ja
Inschakelvertraging	Ja

Instellingen

Tijdvertraging	0.1 S - 10 h
----------------	--------------

Spanning

Type voeding	AC/DC
--------------	-------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

