



ERC426

**Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 4 verbreek, 230 V AC 50 Hz**

**Technische karakteristieken**

**Aansluiting**

Soort contact 4 verbreekcontacten

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 25 A

**Capaciteit**

Aantal modules 2

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning  $U_{imp}$  4000 V

Nominale isolatiespanning  $U_i$  440 V

Nominale spanning  $U_e$  400 - 400 V

Stuurspanning AC 230 - 230 V

Stuurspanning DC 0 - 0 V

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

**Gebruik**

Gebruikerscategorie AC-7a/AC-7b

**Gebruiksvoorwaarden**

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen 100000

Elektrische levensduur in aantal cycli 30000

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 6 W

Verbruik bij inkomende stroom 21 VA

**Afmetingen**

Hoogte 83 mm

Breedte 35,75 mm

Diepte 60 mm

**Aansluiting**

Aantal contacten 4

**Uitrusting**

Aantal NO contacten 0

Aantal verbreekcontacten 4

Met schakelaar voor manuele bediening Ja

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1 - 10 mm<sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Nominaal aandraaimoment 1,20 - 1,20 NM

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja