



EZN001



**Časové relé se zpožd.sepn., rozsah 0,1s až 10h, (1P), 8 A/ 230 V**

#### Technické vlastnosti

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Výkon

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Příkon během provozu                  | 1,20 VA |
| Ztráta výkonu při plném zatížení      | 2 W     |
| Žárovková a halogenová svítidla 230 V | 450 W   |

##### Podmínky použití

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Provozní teplota             | -20 - 50 °C |
| Skladovací/přepravní teplota | -40 - 70 °C |

##### Připojení

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez plného vodiče       | 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Počet kontaktů             | 1                        |
| Typ kontaktu               | 1x přepínač              |

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

##### Texty

|                 |                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Způsob zapojení | Přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací                                                                               |
| Funkce          | Funkce: Zpoždění zapnutí, zpoždění vypnutí, stírání zapínání/vypínání, tvarování impulsu, symetrické blikání, otevření/zavření kontaktu |
| Typ připojení   | Se šroubovými svorkami                                                                                                                  |
| Způsob montáže  | Pro montáž na nosnou lištu DIN                                                                                                          |

##### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 85 mm    |
| Šířka   | 17,50 mm |
| Hloubka | 58 mm    |

##### Elektrický proud

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Přijatelná proudová zatížitelnost AC1 | 8 A |
|---------------------------------------|-----|

##### Vybavení

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Počet kontaktů NC | 0   |
| Počet kontaktů NO | 0   |
| Zpoždění vypnutí  | Ano |
| Zpoždění zapnutí  | Ne  |

##### Nastavení

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Časové zpoždění | 0,1 s - 10 h |
|-----------------|--------------|

##### Napětí

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Typ napájecího napětí | AC/DC |
|-----------------------|-------|

#### Ilustrace a výkresy

