



EZN005



**Symmetriskt blinkrelä 1 växlande kontakt (potentialfri), 10 A - 230 V AC.**

**Tekniska egenskaper**

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Ström**

Strömförbrukning under drift	15 VA
Effektförlust vid full belastning	2 W
230 V glöd- och halogenlampor	450 W

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-20 - 50 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70 °C

**Anslutning**

Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Antal anslutningar	1
Anslutningstyp	1x växlande

**Kapacitet**

Antal moduler	1
---------------	---

**Text**

Brytare läge	Växlande kontakt, NC eller NO
Funktion	Funktioner: Till-/frånslagsfördröjd, framkants-/bakkants, pulsformning, blinkar symmetriskt, kontakt öppen/stängd
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	För montage på DIN-skena

**Dimensioner**

Höjd	85 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	58 mm

**Elektrisk ström**

Acceptabel märkdriftström vid AC1	8 A
-----------------------------------	-----

**Utrustning**

Antal NC-kontakter	0
Antal slutande kontakter	0
Frånslagsfördröjning	Ja
Tillslagsfördröjning	Ja

**Inställningar**

Tidsfördröjning	0.1 S - 10 h
-----------------	--------------

**Spänning**

Matarspänning	AC/DC
---------------	-------

Illustrationer | teckningar

