




503404



Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de contact momentané	10 A

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
Nombre de pôles	0

Matières

Finition de la surface	Mat
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité
Transparent	No

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,60 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Bouton poussoir de groupe
Contact d'acquiescement	No

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Éclairage	Pour éclairage
Type de commutation	Avec position 0
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Adapté à

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----