



503404



Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Architectuur

Bedieningselement	Dubbele toets
Aantal polen	0

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	2
Type drukknop	Serie drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichting
Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----