




503404



Puls. 1 entrada, 4 sal. NA para pers.

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Corriente de conmutación         | 10 A |
| Corriente de contacto momentáneo | 10 A |

**Tensión**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

**Arquitectura**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Elemento de control/operación | Tecla doble |
| Número de polos               | 0           |

**Materiales**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Acabado de la superficie | Mate              |
| Material                 | Metal<br>Plástico |
| Tratamiento              | Sin tratamiento   |
| Transparente             | No                |

**Dimensiones**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Altura                                   | 71 mm    |
| Anchura                                  | 71 mm    |
| Profundidad                              | 41,60 mm |
| Profundidad de montaje cajas de empotrar | 35 mm    |

**Instalación, montaje**

|            |           |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

**Controles e indicadores**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Número de teclas                           | 2                 |
| Tipo de pulsador                           | Pulsador de grupo |
| Con contacto de señal de retroalimentación | No                |

**Conectividad**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo de conexión | Borne de tornillo |
|------------------|-------------------|

**Seguridad**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
| Resistencia al impacto IK           | IK07 |

**Accesorios**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tiene espacio de etiquetado | No |
|-----------------------------|----|

**Texto**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Inscripción      | Sin inscripción         |
| Tipo de montaje  | Con garras de expansión |
| Iluminación      | Para iluminación        |
| Modo conmutación | Con posición neutra     |
| Tipo de conexión | Con bornes roscados     |

**Características técnicas**

A.8 / Berker S.x/B.x / K.x / Q.x / R.x

**Sostenibilidad**

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|