




503404



Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla dupla
Número de polos	0

Materiais

Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	41,60 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Botão de pressão de grupo
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Texto

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Com garras de expansão
Iluminação	Para iluminação
Modo de comutação	Com posição neutra
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----