



503404



Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dupla tipka
Broj polova	0

Materijali

Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	41,60 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	2
Vrsta tastera	Grupni taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Za osvjetljenje
Promjena načina rada	Sa neutralnim položajem
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----