



503404



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΠΑΦΩΝ 10Α 250V~

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διπλό πλήκτρο
Αριθμός πόλων	0

Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	41,60 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	2
Τύπος μπουτόν	Πλήκτρο ομαδικής
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης
Φωτισμός	Για φωτισμό
Λειτουργία διακόπτη	Με θέση ουδετέρου
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες

Κατάλληλο για

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----