



VZ032D

ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M32 ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Πλάτος κλειδιού σε mm	41 mm
Μήκος σπειρώματος	9 mm

Σύνδεση

Εύρος σφίξιματος	13 - 21 mm
------------------	------------

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό Θερμοπλαστικό
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση	Ναι
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 40 °C
-------------------------	-------------

Εξοπλισμός

Μέγεθος σπειρώματος μετρικό	0 - 32
Με προστασία κάμψης	Ναι
Με παξιμάδι	Ναι
Ασφαλής χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα	Όχι
Βήμα σπειρώματος	1,50

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι