



VZ032D

## ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M32 ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

Πλάτος κλειδιού σε mm	41 mm
Μήκος σπειρώματος	9 mm

#### Σύνδεση

Εύρος σφίξιματος	13 - 21 mm
------------------	------------

#### Υλικά

Υλικό	Πλαστικό Θερμοπλαστικό
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση	Ναι
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 40 °C
-------------------------	-------------

#### Εξοπλισμός

Μέγεθος σπειρώματος μετρικό	0 - 32
Με προστασία κάμψης	Ναι
Με παξιμάδι	Ναι
Ασφαλής χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα	Όχι
Βήμα σπειρώματος	1,50

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι